


Y-Verteiler

V31S-GR-Y-V3/V3-GR

- Einfache Zusammenführung von 2 Signalen auf einen M8-Steckplatz
- Rastverriegelung
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Schutzart IP65
- UL-gelistet für die USA und Kanada

Y-Verteiler M8-Stecker Rastverriegelung 4-polig auf 2x M8-Buchse Rastverriegelung 3-polig, UL-zugelassen

Abmessungen



Technische Daten


Allgemeine Daten		
Steckverbinder 1		
Anschluss		Buchse
Bauform		M8
Ausführung		gerade
Verriegelung		Rastverriegelung
Polzahl		3
Kodierung		A-kodiert
Steckverbinder 2		
Anschluss		Buchse
Bauform		M8
Ausführung		gerade
Verriegelung		Rastverriegelung
Polzahl		3
Kodierung		A-kodiert
Steckverbinder 3		
Anschluss		Stecker
Bauform		M8
Ausführung		gerade

Veröffentlichungsdatum: 2024-03-15 Ausgabedatum: 2024-03-15 Dateiname: 70101372_ger.pdf

Technische Daten

Verriegelung		Rastverriegelung
Polzahl		4
Kodierung		A-kodiert
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 3 A
Konformität		
Schutzart		EN 60529
Steckverbindung		Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Entflammbarkeit		IEC 60332-1-2
Zulassungen und Zertifikate		
UL File Number		E231213
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad		3
Mechanische Daten		
Steckverbinder		
Steckzyklen		min. 100
Schutzart		IP65
Material		
Steckverbinder		
Griffkörper		TPU, schwarz
Kontaktoberfläche		Au
Entflammbarkeit		V-0

Anschlussbelegung



Veröffentlichungsdatum: 2024-03-15 Ausgabedatum: 2024-03-15 Dateiname: 70101372_ger.pdf