



# Dockingstation ICZ-HH50-CHARGER

Dockingstation für IC-HH51 und IC-HH52



## Technische Daten

### Anzeigen/Bedienelemente

LED rot/grün	Power: grün/aus Charge: grün/rot Connect: grün/aus
--------------	--

### Eingang

Eingangsspannung	100 V AC ... 240 V AC 47 ... 63 Hz
Eingangsstrom	max. 1 A

### Ausgang

Ausgangsstrom	2,4 A
Ausgangsspannung	15 V DC

### Richtlinienkonformität

Elektromagnetische Verträglichkeit	
Richtlinie 2014/30/EU	EN 301489-1 EN 55032 EN 55035

RoHS	
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)	IEC/EN 63000

### Normenkonformität

Schutzart	EN 60529
-----------	----------

### Zulassungen und Zertifikate

CE-Konformität	CE
----------------	----

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Anschluss	Ethernet: RJ-45 USB 2.0 (Typ A)
Material	
Gehäuse	Aluminium / ABS
Masse	ca. 557 g
Abmessungen	
Höhe	82 mm
Breite	200 mm
Länge	138 mm

Veröffentlichungsdatum: 2024-04-02 Ausgabedatum: 2024-04-02 Dateiname: 70119702\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS