

## Bloc secteur 24 V c.c. MM-A-PowerSupply



Bloc secteur 24 V c.c.



### Données techniques

#### Entrée

Tension d'entrée 100 V c.a. ... 240 V c.a.  
50 ... 60 Hz

Courant d'entrée env. 0,8 A

#### Sortie

Courant de sortie max. 1,5 A

Tension de sortie 24 V C.C.

#### Caractéristiques mécaniques

Raccordement Prise de secteur  
Alimentation électrique : connecteur creux 5,5 mm