

Netzteil 24 V DC MM-A-PowerSupply



Netzteil 24 V DC



Technische Daten

Eingang

Eingangsspannung 100 V AC ... 240 V AC
50 ... 60 Hz

Eingangsstrom ca. 0,8 A

Ausgang

Ausgangsstrom max. 1,5 A

Ausgangsspannung 24 V DC

Mechanische Daten

Anschluss Netzstecker
Spannungsversorgung: Hohlstecker 5,5 mm