



Raíl con perfil avellanado PGV-PR-GM-CLOSE500

■ Versión robusta



Raíl avellanado para montaje en una ranura del suelo

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Longitud	550 mm
Anchura	60 mm

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura del montaje	10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)

Datos mecánicos

Robustez del material	4 mm
Material	AlMg4.5Mn0.7
Superficie	ELOX-E0EV1-15
Masa	298 g

Montaje

Los raíles con perfil avellanado se insertan en una ranura preinstalada en el suelo. Se fijan con cola o se atornillan en la ranura del suelo según la aplicación. A continuación, la ranura del suelo se rellena con material adecuado. La ranura de los raíles de perfil debe protegerse para evitar que penetre la cola o el material de relleno durante la instalación. Una vez que el material de relleno se ha secado, la barra de códigos metálica correspondiente se inserta en los raíles de perfil por su parte trasera autoadhesiva. Para sustituirlas, haga palanca en las barras de códigos metálicas y extráigalas.

Fecha de publicación: 2022-07-22 Fecha de edición: 2022-07-22 : 70132453_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS