



## Tabletcomputer

### Tab-Ex® 03 D2

TAB-EX03-D2--WWANNAM-CN-000-..



- NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
- Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
- Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
- Google ARCore
- Samsung DeX Mode
- MIL-STD-810H
- 64 GB interner Speicher
- Micro-SD-Steckplatz (bis zu 1 TB)
- Akku austauschbar
- SIM austauschbar
- Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN und Bluetooth®
- 13-MP-Rückkamera + 5-MP-Frontkamera
- No-Battery-Mode
- Verizon, AT&, T-Mobile

Tab-Ex 03 D02 (DIV 2), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. WiFi, mit Kamera, Version für Nordamerika



## Technische Daten

Hardware	
Prozessor	Octa-Core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz Exynos 9810
RAM	4 GB
Kamera	
Frontkamera	5 MP
Hauptkamera	13 MP Autofokus
Auflösung Videoaufnahme	UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps
Scanner	Fingerabdruck-Scanner
interner Datenspeicher	64 GByte Frei verfügbarer Speicher 48,6 GByte
optionaler Datenspeicher	mit microSD-Karte auf 1 TB erweiterbar
Sensoren	Fingerabdruckscanner, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, RGB-Licht-Sensor
Anzeigen/Bedienelemente	
Display	Bedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologie	kapazitiv multi-touch
Typ	TFT, LCD
Bildschirmdiagonale	20,31 cm
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit	480 cd/m <sup>2</sup> (nit)
Farben	16 Mio.
Elektrische Daten	
Akkutyp	Li-Ion 18,87 WH, 3,8 V 5050 mAh (typisch) 4900 mAh (Nennwert) (austauschbar)
Betriebsdauer	bis zu 11 h

Veröffentlichungsdatum: 2024-04-25 Ausgabedatum: 2024-04-25 Dateiname: 70134561\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

<b>Kommunikation</b>		
Mobilfunkstandard		
3G		UMTS: B1, B2, B4, B5, B8
4G		LTE FDD: B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B20, B25, B26, B29, B66, B71 LTE TDD: B41
WLAN		802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
Bluetooth		Bluetooth® 5.0
GPS-Sensor		GPS, Glonass, Beidou, Galileo
USB		USB 3.1 Gen. 1
Verbindungen		Wi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte		1x Nano-SIM (4FF)
<b>Software</b>		
Betriebssystem		Android™ 13
Sicherheit		Samsung KNOX 3.x
SMS/MMS		ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur		-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
<b>Mechanische Daten</b>		
Schutzart		IP68
Masse		550 g
Abmessungen		
B x H x T		126,8 mm x 213,8 mm x 9,9 mm
<b>Internationale Zulassungen</b>		
SGS-Zulassung		
SGS-Zertifikat		SGSNA/21/SUW00045X
Zugelassen für		Class I, Division 2 Groups A, B, C, D T5 Class II, Division 2 Groups F, G T100°C Class III Class I, Zone 2 Group IIC T5 Zone 22 Group IIIB T100°C
Zugelassen für		Nordamerika
Weitere Zulassungen		MIL-STD-810H
<b>Allgemeine Informationen</b>		
Hinweis		* IP68 basiert auf Testbedingungen für das Eintauchen in bis zu 1,5 Meter tiefes Süßwasser für bis zu 30 Minuten.
Lieferumfang		Tab-Ex® 03 Akku Ex-Schutzhülle S Pen USB-Kabel Ladegerät Dokumentation

## Zubehör

Passendes Zubehör zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf der zugehörigen Produktseite unter [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com).