



# Uhr

## Ex-Time 40

- Mit Quarzuhrwerk
- Robustes Metallgehäuse
- Einfache und unkomplizierte Zeiteinstellung

Explosionssgeschützte Quartz-Wanduhr



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Batterietyp	1x LR14 nach IEC (typgeprüft)
Betriebsdauer	1 Jahr

#### Messgenauigkeit

Genauigkeit	-5 / +15 Sekunden pro Monat
-------------	-----------------------------

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
---------------------	-----------------------------

#### Mechanische Daten

Masse	ca. 2 kg
Abmessungen	400 mm x 60 mm

#### Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen

EU-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 02 ATEX 2197 X
Kennzeichnung	Ⓜ II 2 G Ex ia IIC T4 Gb

#### Internationale Zulassungen

SGS-Zulassung	
SGS-Zertifikat	SGSNA/22/SUW/00077X
SGS-Kennzeichnung	Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4
UKCA-Zulassung	
UKCA-Zertifikat	CML 21UKEX 21404X
UKCA-Kennzeichnung	Ⓜ II 2G Ex ia IIC T4 Gb

#### Allgemeine Informationen

Lieferumfang	Ex-Time 40 Batterien Dokumentation
--------------	--

Veröffentlichungsdatum: 2022-10-18 Ausgabedatum: 2022-10-18 Dateiname: 70135099\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.