

Taschenlampe

2AAA eLED PEN I - ETB LED Penlight



- Zone 1, 21
- Staub- und wasserdicht (bis zu 1 m)
- Gummierter Schalter

Explosionsschutz LED-Taschenlampe (ATEX Zone 1/21)



Technische Daten

Allgemeine Daten

Leuchtmittel	0,5 W Hochleistungs LED
Lichtstärke	1000 Lux (1 m Abstand)
Lichtstrom	ca. 35 Lumen

Elektrische Daten

Batterietyp	2x LR03 / AAA (typgeprüft)
Betriebsdauer	ca. 3 h (Dauerbetrieb)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Masse	ca. 102 g (mit Batterien)
Abmessungen	
B x H x T	ca. 135 mm x 25 mm x 22 mm

Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen

EU-Baumusterprüfbescheinigung	SEV 11 ATEX 0174 X
Kennzeichnung	Ⓢ II 2G Ex ib IIB T4 Gb Ⓢ II 2D Ex ib IIIC T60°C Db

Veröffentlichungsdatum: 2023-01-16 Ausgabedatum: 2023-01-16 Dateiname: 70146046_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.