

Taschenlampe

3AA eLED CPO ET12P



- Zone 0/20
- High / Low Power Modus
- Staub- und wasserdicht (bis zu 3 m)
- Korrosionsbeständig
- Druckausgleichsystem

Explosionsschutz LED-Taschenlampe (ATEX Zone 0/20)



Technische Daten

Allgemeine Daten

Leuchtmittel	2 W Hochleistungs LED
Lichtstrom	110 Lumen (high power) 22 Lumen (low power)

Elektrische Daten

Batterietyp	3x LR06 / AA (typgeprüft)
Betriebsdauer	6-8 Stunden (high power) 6-30 Stunden (low power)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Masse	ca. 150 g (mit Batterien)
Abmessungen	
B x H x T	ca. 134 mm x 41 mm x 35 mm

Veröffentlichungsdatum: 2023-01-16 Ausgabedatum: 2023-01-16 Dateiname: 70149141_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS