



Basisstation für IDM-Z1-* (Nicht explosionsgefährdeter Bereich)

IDM-Z1-x64-B-N0-BT-N0

- Basis-/Ladestation für IDM-Z1-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
- Bluetooth-Schnittstelle

Basisstation für IDM-Z1-* (Nicht explosionsgefährdeter Bereich)



Funktion

IDM-Z1-x64-B-* Bluetooth®-Basis-/Ladestationen werden mit IDM-Z1-x64-M-*-Handlesegeräten verwendet. Für den Anschluss an Pepperl+Fuchs VisuNet HMI Komponenten sind verschiedene Anschlusskabel als Zubehör erhältlich. Weitere Ausführungen für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1/21 sind verfügbar.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Funkentfernung (Freifeld) max. 100 m

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B 5 V DC
 Stromaufnahme max. 680 mA

Schnittstelle

Schnittstellentyp Bluetooth V4.0
 Elektrische Schnittstellen: RS-232 TTL , USB , PS/2
 Sendefrequenz 2,402 ... 2,4835 GHz

Richtlinienkonformität

Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
 Richtlinie 2014/53/EU EN 300328 V2.1.1:2016 , EN 301489-1 V2.2.0:2017 , EN 301489-17 V3.2.0:2017
 RoHS
 Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) EN 50581:2012

Konformität

Elektromagnetische Verträglichkeit EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
 Lagertemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Schutzart IP40

Allgemeine Informationen

Ergänzende Informationen Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Veröffentlichungsdatum: 2023-07-04 Ausgabedatum: 2023-07-04 Dateiname: 70158517_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com














USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Zubehör

	CBL-IDMx6x-DB-J1-S-C60-N0	Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	CBL-IDMx6x-DB-J1-S-S30-N0	Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	CBL-IDMx6x-DB-J1-S-S60-N0	Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	HOLDER-BRACKET-XX00-IDMx61-B-N	Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG-XX00 Gehäuse
	HOLDER-BRACKET-AG1-IDMx61-B-N0	Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG1 Gehäuse
	CBL-IDMx6x-DB-J1-S-C30-N0	Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte
	PSU-IDMx61-BC-N0-N0	Stromversorgung für IDM* Basis- und Ladestation ohne Explosionsschutz
	CBL-IDMx61-B-N0-U-S18-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	CBL-IDMx61-B-N0-U-C38-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	CBL-IDMx61-B-N0-S-S18-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	CBL-IDMx61-B-N0-S-C38-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	CBL-IDMx61-B-Jx-S-S07-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
	CBL-IDMx61-B-Jx-U-S07-N0	Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte

Veröffentlichungsdatum: 2023-07-04 Ausgabedatum: 2023-07-04 Dateiname: 70158517_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**