


Montageschutzleiste PGV-PR-PROTECT100




- Montagehilfe
- Einfach austauschbar

Montageschutzleisten zum Schutz der Versenkprofilschienen (100 mm) während des Einbringens in den Boden.

Funktion

Die Versenkprofilschienen (PGV-PR-GM-*) werden je nach Ausführung in den Boden eingebracht. Um die Nut der Versenkprofilschienen beim Einbauen zu schützen, können Montageschutzleisten verwendet werden. Diese werden vor dem Verkleben/ Vergießen in die Nut der Versenkprofilschienen eingeklebt. Nach Aushärtung der Vergussmasse/ des Klebers können die Montageschutzleiste entfernt und wieder verwendet werden. Im Anschluss können die benötigten Metallcodeleisten in die saubere Nut der Versenkprofilschienen eingeklebt werden.

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten	
Codeleistensegment	
Segmentnennlänge	100 mm
Breite	30 mm
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Montagetemperatur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Witterungsbeständigkeit	UV-Strahlung Feuchtigkeit
Chemische Beständigkeit	Öle Fette Kraftstoffe aliphatische Lösungsmittel schwache Säuren
Mechanische Daten	
Materialstärke	1 mm
Material	PVC
Montageart	klebend
Kleber	Kleber auf Acrylatbasis
Klebkraft	4 N / 25 mm

Veröffentlichungsdatum: 2023-02-09 Ausgabedatum: 2023-02-09 Dateiname: 70162488_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.