

# Thin-Client-Firmware

## VisuNet RM Shell 5 (2019 LTSC)



- Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients
- Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime
- Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenschoner-Unterstützung für maximale Systemsicherheit
- Automatische Verbindung zum Host-System nach dem Start des Remote Monitors
- Erkennung von Verbindungsunterbrechungen und einfaches Einrichten von Backup-Verbindungen für höchste Verlässlichkeit
- Gleichzeitiger Start mehrerer Remote-Verbindungen

Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore, Box Thin Clients und Tablet Thin Clients (mobil)

### Funktion

Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitors (VisuNet RMs) und Box sowie Tablet Thin Clients sind industrietaugliche Thin-Client-Lösungen, die dem User eine vereinfachte, moderne Benutzeroberfläche bieten. Die VisuNet RM Shell 5 Firmware ermöglicht dem Anwender einen einfachen Zugriff auf die Anwendungen, die auf einem Prozessleitsystem über Ethernet laufen.

Mit der Grundversion der VisuNet RM Shell stehen Ihnen alle Standardfunktionen der Software zur Verfügung. Optionale Lizenzschlüssel ermöglichen Ihnen erweiterte Funktionen.

### Technische Daten

Software	
Betriebssystem	Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	Die Standardversion der RM Shell 5 ist in jedem neuen VisuNet Remote Monitor und Thin Client enthalten. Um zusätzliche Funktionen zu aktivieren, prüfen Sie die zusätzlichen Lizenzoptionen, die für RM Shell 5 verfügbar sind.
Verfügbare Lizenzen	PRO-Lizenzschlüssel, Emerson DRDC-Lizenzschlüssel, VisuNet CC-Lizenzschlüssel
Installation	Vorinstalliert auf VisuNet Remote Monitor, Box Thin Client und Tablet Thin Client (je nach Produktvariante).
Zugehörige Produkte	VisuNet Remote Monitore, Box Thin Clients und Tablet Thin Clients (mobil) mit vorinstallierter RM Shell 5

### Zubehör

	<b>VISUNET-RM-SHELL5-CC</b>	VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 5
	<b>VISUNET-RM-SHELL5-DRDC</b>	DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 5
	<b>VISUNET-RM-SHELL5-PRO</b>	PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 5

Veröffentlichungsdatum: 2023-07-11 Ausgabedatum: 2023-07-11 Dateiname: 70168432\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**