



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Tastweite		SU18: 85 mm SU18/35: 300 mm SU19: 85 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	2,2 mm
Adapterform		00
Endstück		Zylindrisch
Biegeradius		min. 25 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

### Mechanische Daten

Material	
Lichtaustritt	Kunststoff
Mantel	PVC
Kern	Kunststoff
Endstück	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

## Bestellbezeichnung

**KLR-C16-2,2-2,0-K72**

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

## Merkmale

- Koaxial

## Serie

### Lichtleitergeräte

Geräteserien SU18 ; SU18/35 ; SU19

## Beschreibung

### Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdreht oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



## Abmessungen

