



Bestellbezeichnung

KLE-C01-2,2-2,0-K115

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg

Merkmale

- Gewinde M6
- Hohe Reichweiten erzielbar

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien SU18 ; SU18/35 ; SU19 ;
ML17-LL

Beschreibung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



Zubehör

KM6-0,5

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x
0,5 m

KM6-1,0

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x
1,0 m

Technische Daten

Allgemeine Daten

Reichweite		SU18: 450 mm SU18/35: 1500 mm SU19: 450 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	2,2 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 40 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
---------------------	--	--------------------------------

Mechanische Daten

Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Allgemeine Informationen

Lieferumfang		Lichtleiter paarweise verpackt
--------------	--	--------------------------------

Abmessungen

