



Technische Daten

Allgemeine Daten

Reichweite		SU18: 200 mm SU18/35: 800 mm SU19: 200 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	2,2 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 2 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
---------------------	--	--------------------------------

Mechanische Daten

Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Bestellbezeichnung

KHE-C01-2,2-2,0-K121

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg

Merkmale

- Hochflexibel
- Gewinde M6

Beschreibung

Achtung:

Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.



Zubehör

OMH-LL-M6

Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M6

KM6-0,5

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x 0,5 m

KM6-1,0

Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x 1,0 m

Abmessungen

