



Bestellbezeichnung

ODZ-MAH-5V-110V

Netzteil

Merkmale

- Für den Einsatz in Nordamerika

Funktion

Zur stationären Spannungsversorgung der Handhelds der Produktfamilien ODT-HH-MAH* und I*T-HH20 ohne Lithium-Ionen-Akku eignet sich das Netzteil ODZ-MAH-5V-110V. Zur Verbindung zum Handheld benötigen Sie überdies das Netzteilkabel ODZ-MAH-CAB-CHARGE.

Technische Daten

Eingang

Eingangsspannung	100 V AC ... 240 V AC 50 ... 60 Hz
Eingangsstrom	0,5 A

Ausgang

Ausgangsstrom	1500 mA , kurzschlussfest
Ausgangsspannung	5 V DC / 5 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur	-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Anschluss	Spannungsversorgung: Hohlstecker 5,5 mm Netzstecker
Masse	ca. 135 g
Abmessungen	72 mm x 52 mm x 35 mm

Normen- und Richtlinienkonformität

Richtlinienkonformität	
EMV-Richtlinie 89/336/EWG	EN 60950