



### Referencia de pedido

**ODZ-MAH-5V-110V**

Partes de la red

### Características

- Para su uso en Norteamérica

### Función

Para la alimentación fija del equipo de mano de las familias de productos ODT-HH-MAH\* y I\*T-HH20 sin batería de iones de litio puede utilizarse la fuente de alimentación ODZ-MAH-5V-110V. Para la conexión al equipo de mano es necesario además el cable de fuente de alimentación ODZ-MAH-CAB-CHARGE.

### Datos técnicos

#### Entrada

Tensión de entrada	100 V AC ... 240 V AC 50 ... 60 Hz
Corriente de entrada	0,5 A

#### Salida

Corriente de salida	1500 mA , protegido contra cortocircuito
Tensión de salida	5 V CC / 5 %

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje	-10 ... 80 °C (14 ... 176 °F)

#### Datos mecánicos

Tipo de protección	IP20
Conexión	Tensión de alimentación: conector hueco de 5,5 mm Conector de red
Masa	aprox. 135 g
Dimensiones	72 mm x 52 mm x 35 mm

#### Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con norma	
Directiva EMV 89/336/EWG	EN 60950