


Niestandardowy kabel systemu H

CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-**

- Niestandardowy kabel Honeywell Experion Series C I/O do Pepperl+Fuchs H-System
- Łączy 16-kanalowa wtyczkę terminala IOTA serii C z 16-kanalowym pojedynczym 37-stykowym złączem D-sub w HiC
- Wstępnie skonfigurowane długości

Zespół



Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe U_r 300 V AC/V DC

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia -20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)

Specyfikacja mechaniczna

Przyłącze 37-pinów/32-piny

Materiał

Złącze tworzywo sztuczne

przewód 22 AWG

Dane dotyczące stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Zgodność z dyrektywami Test płomienia UL VM-1
Test płomienia CSA FT4
Zgodność z dyrektywą RoHS

Przypisanie połączenia

	Kanał	Gniazdo Sub-D, 37-stykowe	Weidmüller, 32-stykowe
1	1+	19	2
2	1-	37	1
3	2+	18	4
4	2-	36	3
5	3+	17	6
6	3-	35	5

Data publikacji: 2024-01-31 Data wydania: 2024-01-31 : 40815_pol.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Przypisanie połączenia

	Kanał	Gniazdo Sub-D, 37-stykowe	Weidmüller, 32-stykowe
7	4+	16	8
8	4-	34	7
9	5+	15	10
10	5-	33	9
11	6+	14	12
12	6-	32	11
13	7+	13	14
14	7-	31	13
15	8+	12	16
16	8-	30	15
17	9+	11	18
18	9-	29	17
19	10+	10	20
20	10-	28	19
21	11+	9	22
22	11-	27	21
23	12+	8	24
24	12-	26	23
25	13+	7	26
26	13-	25	25
27	14+	6	28
28	14-	24	27
29	15+	5	30
30	15-	23	29
31	16+	4	32
32	16-	22	31

Wersje produktu

Opis zamawianego produktu	Długość
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-01	1 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-05	5 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-10	10 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-15	15 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-20	20 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-25	25 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-30	30 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-35	35 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-40	40 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-45	45 m
CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-50	50 m