

Montage/Demontage der Handgriffe



Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Kurzanleitung zeigen die Montage des Lesegeräts MAH300 auf den verschiedenen Handgriff-Modellen. Die Vorgehensweise ist für I*T- und MAH200-Lesegeräte dieselbe.

Standard-Handgriff anbringen

1. Setzen Sie das Lesegerät in die Halterung des Handgriffs (Abb. 1).
2. Schieben Sie das Lesegerät zurück bis der Stecker des Handgriffs in die Kabelanschlussbuchse des Lesegeräts eintritt.
3. Drücken Sie das Lesegerät fest auf den Stecker, bis das Lesegerät bündig mit dem Handgriff abschließt (Abb. 2).
4. Sie haben die Möglichkeit, das Lesegerät auch bei montiertem Handgriff an ein Schnittstellenkabel anzuschließen. Der Anschluss für Schnittstellenkabel befindet sich auf der Unterseite des Handgriffs (Abb. 3).

Das Lesegerät ist auf dem Handgriff montiert.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Handgriff mit Kabelanschluss anbringen

1. Entfernen Sie ggf. den Akku aus dem Batteriefach.
2. Ziehen Sie vorsichtig den Stecker am hinteren, beweglichen Teil des Handgriffs nach unten.
3. Schieben Sie die Anschlussbuchse am Lesegerät auf den Stecker am Handgriff.
4. Achten Sie darauf, dass die Kunststoffflasche am Handgriff genau im dafür vorgesehenen Schlitz am Lesegerät sitzt und drücken Sie das Lesegerät behutsam nach unten, bis die Arretiervorrichtung des Lesegeräts am Handgriff einrastet (Abb. 4).

Das Lesegerät ist auf dem Handgriff montiert.

5. Für eine sicherere Montage des Lesegeräts empfehlen wir, das Lesegerät mit den mitgelieferten Schrauben zu fixieren. Dafür befinden sich am unteren Teil des Handgriff (nahe der Arretiervorrichtung) zwei Bohrungen (Abb. 5).
6. Verbinden Sie das Schnittstellenkabel mit der Anschlussbuchse an der Unterseite des Handgriffs. Das Lesegerät ist betriebsbereit.



Abb. 4



Abb. 5

Handgriff mit integriertem Akku anbringen

1. Entfernen Sie ggf. den Akku aus dem Batteriefach.
2. Platzieren Sie die Kunststoffflasche am Handgriff genau im dafür vorgesehenen Schlitz am Lesegerät und drücken Sie das Lesegerät behutsam nach unten, bis die Arretiervorrichtung des Lesegeräts am Handgriff einrastet.
Das Lesegerät ist auf dem Handgriff montiert.
4. Für eine sicherere Montage des Lesegeräts empfehlen wir, das Lesegerät mit den mitgelieferten Schrauben zu fixieren. Dafür befinden sich am unteren Teil des Handgriff (nahe der Arretiervorrichtung) zwei Bohrungen (Abb. 5).

Schnittstellenkabel gegen versehentliches Herausziehen sichern

Um das Schnittstellenkabel gegen versehentliches Herausziehen zu sichern, haben Sie die Möglichkeit, einen Schutzkappe anzubringen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Befestigen Sie das Schnittstellenkabel an der Anschlussbuchse des Handgriffs.
2. Fädeln Sie das Kabel in den Schlitz der Schutzkappe ein und schieben Sie die Schutzkappe in Richtung Anschlussbuchse.
3. Achten Sie darauf, die Schutzkappe in der richtigen Position über das Schnittstellenkabel zu schieben.
4. Verschrauben Sie die Schutzkappe mit dem Handgriff mithilfe der mitgelieferten Schrauben. Das Schnittstellenkabel ist gegen versehentliches Herausziehen gesichert (Abb. 6).



Abb. 6

Handgriff demontieren

1. Falls Sie das Lesegerät mit Schrauben am Handgriff fixiert haben, lösen Sie die Schrauben.
2. Schieben Sie die Arretiervorrichtung in Pfeilrichtung und drücken Sie das Lesegerät aus der Halterung (Abb. 7). Der Handgriff ist demontiert.



Abb. 7



Zentrale weltweit
Pepperl+Fuchs GmbH
68307 Mannheim · Deutschland
Tel. +49 621 776-0
E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA
Pepperl+Fuchs Inc.
Twinsburg, Ohio 44087 · USA
Tel. +1 330 4253555
E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien
Pepperl+Fuchs Pte Ltd.
Singapur 139942
Tel. +65 67799091
E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com