



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025322316006415

认证委托人名称及地址

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产者名称及地址

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产企业名称及地址

Pepperl+Fuchs (Vietnam) Company Limited
Lot S12-16A, Street 20, Tan Thuan EPZ, Ward Tan Thuan Dong, District 7,
Ho Chi Minh City, Vietnam

产品名称和系列、型号、规格

隔离式安全栅
KFD0-CS-Exa.b

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 01 月 24 日 有效期至:2030 年 01 月 23 日

首次发证日期:2025 年 01 月 24 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIiAS
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025322316006415

证书附页: 第 1 页共 2 页

产品名称:

隔离式安全栅

型号规格:

KFD0-CS-Exa.b

a 代表通道数, 可为 1 (单通道) 或 2 (双通道);

b 代表信号输出, 可为 50P (4mA...20mA) 或 51P (0mA...40mA)。

防爆标志:

[Ex ia Ga] II C, [Ex ia Da] III C

电气参数:

端子	电气参数
端子 (8~10)、(11, 12)	Um=250V

端子 (1, 2)、(4, 5) 本安输出参数:

最高输出电压 Uo (V)	最大输出电流 Io (mA)	最大输出功率 Po (mW)	最大内部参数	
			Ci(nF)	Li(mH)
25.2	93	585	0	0

最大外部参数:

	Co (uF)	Lo (mH)	L/R Ratio(uH/Ω)
II A	2.9	33	486
II B/III 类	0.82	18	243
II C	0.107	4.3	60

注: 以上表格中最大外部电容 (Co) 和电感 (Lo) 数值使用时应注意下列要求:

— 当外部电路 (不包括电缆) 中含有最大为表格允许值 1% 以下的电感或表格容许值 1% 以下的电容时, 允许的最大外部电容和电感数值为表格允许值;

— 当外部电路 (不包括电缆) 的电感和电容均大于表格容许值的 1% 时, 允许的最大外部电容和电感数值为表格允许值的 50%。

外部电路 (包括电缆) 减少后的电容, 对于 II A 类和 II B 类不应大于 1μF, 对

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITI^{AS}
Worldwide Access

批 准:

邵敬华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322316006415

证书附页：第 2 页共 2 页

于 II C 类不应大于 600nF。

相关报告编号：

2024S17402-014188

使用条件：

特殊（限制）使用条件：

1. 使用环境温度范围：-20°C~+70°C。
2. 须做出规定以确保安全区的连接被限制在 GB/T 16935.1-2023 标准所定义的过电压类别 II 类（或更好）。
3. 该设备只能在符合 GB/T 16935.1-2023 标准的污染程度为 2 级（或更好）的受控环境中安装和运行。或者，须安装在满足 GB/T 3836.1-2021 要求的外壳防护等级至少为 IP54 的外壳中。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIiAS
Worldwide Access

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2025322316006415

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Pepperl+Fuchs (Vietnam) Company Limited
Lot S12-16A, Street 20, Tan Thuan EPZ, Ward Tan Thuan Dong, District 7,
Ho Chi Minh City, Vietnam

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

Isolated Barrier
KFD0-CS-Exa.b

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date: 2025-01-24 Valid until: 2030-01-23

Date of initial issue: 2025-01-24

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the
issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITIAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.