



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025322316007004

认证委托人名称及地址

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产者名称及地址

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

生产企业名称及地址

Pepperl+Fuchs (Vietnam) Company Limited
Lot S12-16A, Street 20, Tan Thuan EPZ, Ward Tan Thuan Dong, District 7, Ho
Chi Minh City, Vietnam

产品名称和系列、型号、规格

隔离式安全栅

HiC2851a, HiC2853a

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 11 月 14 日 有效期至:2030 年 11 月 13 日

首次发证日期:2025 年 11 月 14 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批 准:

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2025322316007004

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Pepperl+Fuchs SE
Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Pepperl+Fuchs (Vietnam) Company Limited
Lot S12-16A, Street 20, Tan Thuan EPZ, Ward Tan Thuan Dong, District 7, Ho Chi Minh City,
Vietnam

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

Isolated Barrier
HiC2851a, HiC2853a

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date: 2025-11-14 Valid until: 2030-11-13

Date of initial issue: 2025-11-14

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the
issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITIAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025322316007004

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品名称:
隔离式安全栅

型号规格:
HiC2851a / HiC2853a
a=与防爆性能无关的选项, 可为空白或 R1...R9。

防爆标志:
[Ex ia Ga] II C
[Ex ia Da] III C

电气参数:
非本安端电气参数 SL1:

端子	电气参数
2a,2b(+) 和 1a,1b(-)	最高电压 (Um): 253Va.c. 工作电压 (Un): 19-30Vd.c.
7a,8a 和 9a,10a	最高电压 (Um): 253Va.c. 工作电压 (Un): 30Vd.c.
6b	最高电压 (Um): 253Va.c. 工作电压 (Un): 30Vd.c.

本安端 : SL2 5a, 5b;的电气参数:

最高输出电压 Uo (V)	最大输出电流 Io (mA)	最大输出功率 Po (mW)	最大等效内部参数	
			Ci (nF)	Li (mH)
10.5	17.1	45	0	0

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025322316007004

证书附页：第 2 页 共 2 页

组别	最大外部分布参数		
	Co (μF)	Lo (mH)	Lo/Ro (μH /ohm)
Ⅱ C	2.41	121.5	792
Ⅱ B/Ⅲ C	16.8	486.3	3168
Ⅱ A	75	972.7	6336

相关报告编号：

2025S17402-017090

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：

1) 产品使用环境温度范围：-20℃~+60℃。

2) 产品在正确安装时，连接外壳底部的插座必须提供不低于 IP20 的保护。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司