



### Bestellbezeichnung

**VAZ-T1-FK-PG11**

Schraubadapter PG11

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67 nach EN 60529
Anschluss	AS-Interface Flachkabel
Kabel	
Adern	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Länge	L Länge der Litzen ca. 200 mm