




Abmessungen



Bestellbezeichnung

V16-G

Kabeldose, Rd 24, 6-polig+PE, konfektionierbar

Merkmale

- Vergoldete Kontakte

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	6 + PE
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	Rd 24

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V
Betriebsstrom	max. 10 A

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Verschmutzungsgrad	3

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x Buchse, Rd 24 x 1/8" Schraubklemmen für max. 1,5 mm ² PG9-Verschraubung
Material	
Kontakte	CuSn / Au
Griffkörper	PBT
Kabel	
Manteldurchmesser	6 ... 8 mm
Lebensdauer	> 500 Steckzyklen

Elektrischer Anschluss

