




# T-Verteiler

## ICZ-3T-V15B

- Direkte Kopplung von T-Stücken möglich
- Komplett geschirmt
- M12-Rundsteckverbindung für BUS (B-codiert)
- Rüttelsicherung
- Datenübertragung bis 12 MBaud

T-Verteiler für PROFIBUS

### Abmessungen



### Technische Daten

Allgemeine Daten	
Polzahl	5
Übertragungsrate	bis 12 MBit/s
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) kurzzeitig bis 250 °C
Mechanische Daten	
Schutzart	IP67
Anschluss	M12-Stecker/-Buchse, 5-polig, B-codiert für PROFIBUS
Material	
Kontakte	CuZn, vergoldet
Gehäuse	PUR, beständig gegen Öle
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-21 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 126294\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

Anschluss



Veröffentlichungsdatum: 2020-03-21 Ausgabedatum: 2020-03-27 Dateiname: 126294\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com