



### Bestellbezeichnung


**V95-W**

Kabeldose, konfektionierbar

### Merkmale

- Vergoldete Kontakte

### Abmessungen



### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	5
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	7/8"
UL File Number	E363587

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 250 V
Betriebsstrom		max. 9 A
Durchgangswiderstand		< 5 m $\Omega$

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
---------------------	--------------------------------

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x Buchse 7/8"-16 UN, gerade Schraubklemmen für max. 1,5 mm <sup>2</sup>

#### Material

Kontakte	CuZn, vernickelt
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PBT
Überwurfmutter	Alu, schwarz eloxiert

#### Kabel

Manteldurchmesser	6 ... 8 mm
-------------------	------------

#### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

### Elektrischer Anschluss

