




# Kabeldose

## 9412

- Buchse
- Gewinkelt

Kabeldose, 4-polig, DIN 43650, konfektionierbar

### Abmessungen



### Technische Daten

Allgemeine Daten			
Polzahl			4
Anschluss 1			Buchse
Bauform 1			gewinkelt
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	$U_B$		max. 250 V
Betriebsstrom	$I_B$		max. 16 A
Kontaktwiderstand			< 15 mΩ
Isolationswiderstand			min. 100 MΩ
Umgebungsbedingungen			

Veröffentlichungsdatum: 2022-07-06 Ausgabedatum: 2022-07-06 Dateiname: 040612\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**Technische Daten**

Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
<b>Mechanische Daten</b>	
Anschlussart	Schraubklemmen
Aderquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup> 16 AWG
Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Schutzart	IP65
Material	
Dichtung	NBR