



Bestellbezeichnung

WCS-DCF

Flexibles Datenkabel

Merkmale

- Robuste PUR-Leitung
- Halogenfrei
- Schirmgeflecht
- Schleppkettentauglich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl 6 + Schirm

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B max. 60 V DC

Prüfspannung 1500 V

Durchgangswiderstand $\leq 160 \Omega / \text{km}$

Induktivität ca. 650 $\mu\text{H} / \text{km}$

Kapazität ca. 60 nF / km (Ader/Ader)

Mechanische Daten

Material

Kabel PUR

Kabel feinstdrähtig, flexibel

Manteldurchmesser $\varnothing 7,7 \text{ mm}$

Biegeradius $\geq 58 \text{ mm}$

Farbe grau

Adern $3 \times 2 \times 0,25 \text{ mm}^2$

24 AWG

Masse 72 kg / km