

Merkmale


- Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Center

Applikation

Die VisuNet Remote Monitore (VisuNet RMs) von Pepperl+Fuchs sind Thin-Client-Lösungen für die Industrie, die dem Benutzer eine vereinfachte, moderne Benutzeroberfläche bieten. Die Firmware eines VisuNet RM, genannt VisuNet RM Shell, ermöglicht Benutzern auf einfache Weise, Zugriff auf Anwendungen zu erhalten, die auf Prozessleitsystemen über Ethernet laufen.

Mit dem CC-Lizenzschlüssel kann die "VisuNet Control Center Interface"-Funktion in der RM Shell 5.x (oder neuer) aktiviert werden. Diese Schnittstelle ermöglicht die zentrale Verwaltung eines RM über das VisuNet Control Center. Dies ermöglicht Funktionen wie das Herunterladen/Hochladen von Profilen, das Ändern der Geräteeinstellungen und das Spiegeln von Sitzungen.

CC License



Software	
Betriebssystem	basiert auf Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	
Verfügbare Lizenzen	1 Lizenzschlüssel zur Freischaltung der "Control Center Interface"-Funktion auf einem VisuNet Remote-Monitor mit vorinstallierter RM Shell 5.x (oder neuer)
Installation	RM Shell 5.x-Lizenzen (oder neuer) können nur durch Benutzer mit der Rolle "Administrator" freigeschaltet werden.
Zugehörige Produkte	VisuNet Remote-Monitore mit vorinstallierter RM Shell 5.x VisuNet Control Center

Lizenz-Bundles

Produkt	Anzahl der Lizenzen	Teilenummer
VISUNET-RM-SHELL5-CC-5	5	548285
VISUNET-RM-SHELL5-CC-10	10	548286
VISUNET-RM-SHELL5-CC-30	30	548287
VISUNET-RM-SHELL5-CC-50	50	548288