


Cavo prolunga DoorScan®

DoorScan Cable BS/BGS




- Cavo di collegamento tra lato incernierato e bordo di attacco
- Collegamento al modulo di interfaccia

Cavo di collegamento per la trasmissione dei dati dal lato incernierato al bordo di attacco



Dimensioni



Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione di esercizio	U_B	max. 300 V
-----------------------	-------	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Collegamento	2 terminali plug-in
Cavo	In PVC nero A 6 fili
Diametro mantello	circa. 4,6 mm
Raggio di curvatura	min. 23 mm
Lunghezza	L 1070 mm
Peso	circa. 32 g

Serie di corrispondenza

Serie	DoorScan®
-------	-----------