

## EU Declaration of Conformity

EU-samsvarserklæring

en/no

## Signatures / Signatører

Mannheim, 2024-09-25

Pepperl+Fuchs SE  
Lilienthalstraße 200  
68307 Mannheim  
Germany  
Phone +49 621 776-0  
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: **DOC-4788A**  
Date / Dato: **2024-09-25**

ppa. *M. Martin Holdefer*

ppa. Michael Kessler  
Executive Vice President  
Components & Technology

i.V. Martin Holdefer  
Continuation Manager Value Engineering

The English version represents the signed original.  
Den engelskspråkelige versjonen skal regnes som den signerte originalen.

## ANNEX ATEX / TILLEGG ATEX

## Marking and Certificates / Merking og sertifikater

Marking Merking	Certificate Sertifikat	ID
⚡ II 3 G	EPS 15 ATEX 1 101 X	EPS

## Key for ID / Nøkkel for ID

ID	Responsible Body Ansvarlig instans
EPS	Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Wilhelm-Hennemann-Straße 8 19061 Schwerin Germany

Copyright Pepperl+Fuchs SE  
www.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

## Declaration of Conformity / Samsvarserklæring

We, Pepperl+Fuchs SE, declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives, Regulations, and standards.

Vi, Pepperl+Fuchs SE, erklærer under vårt eneansvar at produktene som er listet opp nedenfor, oppfyller kravene i angitte direktiver, regelverk og standarder.

## Products / Produkter

Product Produkt	Itemnumber Artikkelnummer	Description Beskrivelse
PS1000-A6-48.5	70103522	Power Supply

## Directives and Standards / Direktiver og standarder

EU Directive EU-direktiv	Standards Standarder
ATEX 2014/34/EU (L96/309-356)	EN IEC 60079-0:2018-07 EN IEC 60079-7/A1:2018-01 EN 60079-15:2010-05 EN 60079-7:2015-12
EMC 2014/30/EU (L96/79-106)	EN 61000-6-2:2005-08 EN 61000-6-3:2007-01 EN 61000-6-3/A1/AC:2012-08 EN 61000-6-3/A1:2011-03 EN 61000-6-2/AC:2005-09 EN 61000-6-1:2007-01 EN 61000-6-4/A1:2011-02 EN 61000-6-4:2007-01
LVD 2014/35/EU (L96/357-374)	EN 61010-1:2010-10 EN IEC 61010-2-201:2018-06
RoHS 2011/65/EU (L174/88-110)	EN IEC 63000:2018-12

## Affixed CE Marking / Påført CE-merking

