

## Quaderförmiger Näherungsschalter (Varikont)

(aktive Fläche nach vorne)

Typ	Montage	Diagram 1		Diagram 2		Diagram 3		Diagram 4	
		X	Y	Y	Y	B	Y	X	
	Maß [mm]	X	Y	Y	Y	B	Y	X	
NBB15-U-...	bündig	≥ 0	≥ 0	≥ 0	-	-	≥ 0		
NBB20-U-...	bündig	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 60	≥ 80	≥ 0		
NBN30-U-...	nicht bündig	≥ 20	-	-	≥ 90	≥ 160	≥ 10		
NBN40-U-...	nicht bündig	≥ 40	-	-	≥ 120	≥ 160	≥ 20		
NRB20-U-...	bündig	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 60	≥ 90	≥ 0		
NRN40-U-...	nicht bündig	≥ 40	-	-	≥ 120	≥ 300	≥ 20		

(aktive Fläche nach oben)

Typ	Montage	Diagram 1		Diagram 2		Diagram 3		Diagram 4	
		X	Y	Y	Y	X	Y	X	Y
	Maß [mm]	X	Y	Y	X	Y	X	Y	
NBB15-U-...	bündig	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	
NBB20-U-...	bündig	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	
NBN30-U-...	nicht bündig	≥ 0	≥ 15	≥ 20	≥ 30	≥ 5	≥ 30	≥ 10	
					≥ 40	≥ 0	≥ 40	≥ 0	
NBN40-U-...	nicht bündig	≥ 0	≥ 28	≥ 35	≥ 0	≥ 28	≥ 0	≥ 35	
NRB20-U-...	bündig	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	
NRN40-U-...	nicht bündig	≥ 0	≥ 45	≥ 45	≥ 30	≥ 20	≥ 30	≥ 30	
					≥ 40	≥ 10	≥ 40	≥ 20	

In Einzelfällen sind durch Exemplantreuungen Abweichungen möglich

## (aktive Fläche nach vorne, Fortsetzung)

<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>X</b>
≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	-
≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 70
≥ 15	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 140
≥ 20	≥ 0	≥ 20	≥ 15	≥ 300
≥ 30	≥ 10	≥ 30	≥ 15	
≥ 40	≥ 0	≥ 40	≥ 0	
≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 130
≥ 25	≥ 15	≥ 25	≥ 25	≥ 300
≥ 40	≥ 0	≥ 40	≥ 0	

## (aktive Fläche seitlich)

	<b>Typ</b>
<b>X</b>	
≥ 0	<b>NBB15-U.-...</b>
≥ 0	<b>NBB20-U.-...</b>
-	<b>NBN30-U.-...</b>
-	<b>NBN40-U.-...</b>
≥ 0	<b>NRB20-U.-...</b>
-	<b>NRN40-U.-...</b>

## (aktive Fläche nach oben, Fortsetzung)

				<b>Typ</b>	
<b>Y</b>	<b>Y</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0
≥ 5	≥ 10	≥ 0	≥ 5	≥ 0	≥ 10
> 20	> 25	≥ 30	≥ 10	≥ 30	≥ 15
		≥ 40	≥ 0	≥ 40	≥ 5
≥ 36	≥ 42	≥ 0	≥ 36	≥ 0	≥ 42
≥ 5	≥ 10	≥ 0	≥ 5	≥ 0	≥ 10
≥ 45	≥ 50	≥ 30	≥ 20	≥ 30	≥ 30
		≥ 40	≥ 10	≥ 40	≥ 20