


智能交互



Pepperl+Fuchs Bebcos EPS®
7500 系列 Type Z/Ex pzc
正压通风系统



7500 系列——Type Z/pzc

革新防护: 正压通风系统

设计简单的Pepperl+Fuchs Bebcos EPS® 7500系列产品在I类或II类、Division 2 和危险区 Zone 2/22提供防爆保护功能。除了吹扫增压功能外,还可连续监测箱体状况自动调整压力,并提供报警输出以实现可靠的保护。这些是低成本且精简的解决方案。

灵活的防护和良好的声誉

Pepperl+Fuchs Bebcos EPS品牌代表着卓越的设计、技术、销售、有竞争力的价格和货期。我们致力于以合作伙伴的身份与您合作——了解您的市场需求,开发先进的解决方案以满足危险区防爆应用需求。

世界各地的服务和支持

凭借在危险区域防护领域的数十年的经验,Pepperl+Fuchs有能力提供值得信赖的卓越客户服务和支持。我们在全球140多个国家设有办事处,随时随地为您提供帮助。

- 自动泄漏补偿
- 自动或手动系统
- 简易设置——预设正压程序
- LED视觉指示
- 用户可配置报警触点
- 箱体触点
- 全球认证
- 可用于编程的背光液晶触控屏

Technical Data

技术参数	UL, cULus, IECEx, ATEX, CCC 及其它认证
认证	I类或II类, Div. 2 和 Zone 2/22 到安全区
危险环境	AC: 90 ... 250 V/50 ... 60 Hz DC: 20 ... 30 V DC
重量	约 1.56 lb (0.71 kg)
原材料/防护等级	A380, A356, 或 6061-T6 铝/Type 4X, IP66
工作温度	-40 ... +50 °C (-40 ... +122 °F) 在 T6 温度等级 -40 ... +65 °C (-40 ... +149 °F) 在 T5 温度等级 -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) 在 T4 温度等级

更多信息, 请浏览

www.pepperl-fuchs.com/purge7500



7500 系列——Type Z/pzc

系统综述

紧凑, 船级铝制喷涂箱体

背光液晶屏, 垂直或水平方向

大尺寸, 多功能触控显示, 全数字设置, 压力和流量柱状图, 项目选择

带有可选安装配件, 外部或面板安装

通用 AC/DC

NEC、CEC、ATEX 和 IECEx
第三方认证



面板安装



外部安装



减压阀

适合每种应用的多种减压阀



电磁阀组

使用手动或自动吹扫和增压电磁阀组



Your automation, our passion.

防爆设备

- 本质安全栅
- 信号调节器
- FieldConnex® 现场总线设备
- 远程 I/O 系统
- 电气防爆设备
- 正压系统
- HMI 系统
- 移动计算与通信产品
- HART 接口解决方案
- 浪涌保护器
- 无线通信解决方案
- 液位测量设备

工业传感器

- 接近开关传感器
- 光电传感器
- 工业视觉
- 超声波传感器
- 旋转编码器
- 定位系统
- 倾角和加速度传感器
- 振动监测
- 工业以太网
- AS-I 总线
- IO-Link
- 识别系统
- 显示屏与信号处理
- 连接件

www.pepperl-fuchs.com

Subject to modifications • © Pepperl+Fuchs
Printed in China • Part. No. 70165379 05/23 00 • public



Pepperl+Fuchs Quality

Download our latest policy here:

www.pepperl-fuchs.com/quality