




### 型号

**NCN8-18GM40-Z1**

### 特性

- 标准系列
- 8 mm 非齐平安装

### 接线形式




### 附件

**BF 18**

安装支架

## 外形尺寸



## 技术参数

### 一般说明

开关点功能	DC	常闭
额定动作距离 $s_n$	8 mm	
安装	非齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 $s_a$	0 ... 6.5 mm	
衰减系数 $r_{AI}$	0.44	
衰减系数 $r_{Cu}$	0.4	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.7	

### 额定等级

工作电压 $U_B$	5 ... 60 V
开关频率 $f$	0 ... 300 Hz
迟滞 $H$	1 ... 10 典型值 5 %
反极性保护	忽略
短路保护	脉冲
电压降 $U_d$	$\leq 5$ V
工作电流 $I_L$	2 ... 100 mA
漏电流 $I_r$	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示	黄色全方位 LED 指示灯

### 符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2
----	--------------------

### 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

### 机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
电缆类型	PA
导线截面积	0.34 mm <sup>2</sup>
外壳材料	高级钢
感应面	PBT
防护等级	IP67