




订货号

NBB3-V3-Z4



特性

- 基本系列
- 3 mm 齐平安装

接线形式



外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	DC 常开
额定动作距离 s_n	3 mm (大约 3.5 mm 在 85 °C)
安装	齐平安装
输出极性	DC
可靠动作距离 s_a	0 ... 2.4 mm
衰减系数 r_{AI}	0.4
衰减系数 r_{Cu}	0.3
衰减系数 r_{V2A}	0.8

额定等级

工作电压 U_B	5 ... 60 V
开关频率 f	0 ... 2000 Hz
迟滞 H	典型值 0.2 mm
反极性保护	是
短路保护	没有
电压降 U_d	≤ 5 V
工作电流 I_L	4 ... 100 mA
漏电流 I_r	0 ... 1 mA 典型值 0.7 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

极限值

紧固扭矩, 固定螺丝	0.4 Nm
------------	--------

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	0.1 m, PVC 电缆
导线截面积	0.14 mm ²
外壳材料	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP67