




外形尺寸



型号

V3S-GM

无接线的电缆插头

特性

- 螺纹锁紧

技术参数

一般说明

针极数	3
连接类型	公头型
构造类型	直线型
螺纹	M8

电气参数

工作电压	最大 60 V DC
测试电压	> 910 V 有效交流电压
工作电流	最大 4 A
阻抗	< 3 mΩ

工作条件

工作温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
防污度	3

机械参数

接触元件	弹簧接触
针脚直径	1 mm
防护等级	IP67
连接头	M8 直线母头 螺旋孔端子线径 0.14 mm ² ... 0.5 mm ²

材料

触点材料	黄铜
触点表面	镀金
把柄	PBT
槽型螺母	黄铜镀镍
电缆	
导线直径	3.5 ... 5 mm
可燃性	
外壳	符合防火等级 94 V-0

电气连接



Release date: releasedate Date of issue: 2008-10-21 183715_CN.xml