





## 外形尺寸



## 电气连接



## 型号

## VAZ-2T1-FK-CLAMP1

AS-Interface 和辅助电源分接器  
转为两个端子连接

## 特性

- 连接固定或拆卸仅一颗螺丝
- 镀金穿刺针
- 穿刺位置由机械槽定位
- 简单快速安装
- 外壳材质为增强型塑料

## 技术参数

## 电气参数

额定运行电压	$U_e$	$\leq 35 \text{ V PELV (AS-Interface, } U_{AUX})$
额定运行电流	$I_e$	$\leq 8 \text{ A}$
过电压保护		$U_{AUX}, U_e$ : 过电压等级 III, 安全隔离电源 (PELV)
尖峰电压		500 V

## 电气隔离

AUX/AS-Interface	安全隔离, 额定绝缘电压 40 V DC
------------------	----------------------

## 工作条件

环境温度	-25 ... 75 °C (248... 348 K)
存储温度	-25 ... 85 °C (248... 358 K)
防污等级	3

## 机械参数

防护等级	IP20
连接	连接端子, 最大截面积 范围: 0.2 ... 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG24 ... AWG16) 带线鼻子: 0.25 mm ... 0.75 mm <sup>2</sup> 剥离长度 10 mm AS-Interface 扁平电缆: 穿刺技术

## 材料

外壳	PA 66-GF25 Ultramid
重量	20 g
紧固扭矩	1.65 Nm

## 标准认证

相关标准	
防护等级	EN 60529