



型号

IPC03-30GK

数据码载体

特性


- 无源
- 32 bit 固定码空间
- 928 bit 可擦写存储空间
- 可齐平安装于金属中
- 防护等级 IP67
- 可选保护盖 ICS-30GK

附件

IVZ-30G-EW

螺纹安装

外形尺寸



技术参数

一般说明

工作频率	125 kHz
传输速率	2 kBit/s

存储

类型 / 大小	EEPROM 928 Bit ROM 32 Bit
读次数	不限
写次数	>100000
数据保存期	10 年 (55 °C)

工作条件

环境温度	-25 ... 70 °C (248... 343 K)
储存温度	-40 ... 85 °C (233... 358 K)

机械参数

防护等级	IP67
材料	
外壳	PP
填充材料	CY 221/HY 2966

标准认证

一般标准	
防护等级	EN 60529