



型号


IPC12-58-64K

数据码载体

特性

- 无源
- 64k bit FRAM, 32 bit 固定码空间
- 防护等级 IP67
- 中间安装孔方便安装
- 和 IPC03 一个系列

外形尺寸



技术参数

一般说明

工作频率	125 kHz
传输速率	2 kBit/s

存储

类型 / 大小	FRAM 64 kBit (32 Bit 可用于固定码空间)
---------	-----------------------------------

读次数	不限
写次数	不限
数据保存期	10 年

工作条件

环境温度	-25 ... 85 °C (248... 358 K)
储存温度	-25 ... 85 °C (248... 358 K)

机械参数

防护等级	IP67
材料	
外壳	PA 6
填充材料	WEVO 403FL/300

标准认证

一般标准	
防护等级	EN 60529