




订货号

NTK15 T 50.000/0579

特性

- 可以使用螺旋电位计在一个较大的范围内调整开关距离
- 15 mm 非齐平安装

接线形式




附件

BF 30

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	AC/DC
额定动作距离	s_n 3 ... 15 mm
安装	非齐平安装

额定等级

工作电压	U_B 24 ... 240 V AC/DC
迟滞	f 2 ... 15 典型值 5 %
反极性保护	允许
短路保护	无
工作电流	I_L 5 ... 50 mA

指示灯 / 工作状态

电位计	电位计 1: ON 延时 1 s ... 600 s 电位计 2: OFF 延时 1 s ... 600 s 电位计 3: 检测距离 3 ... 15 mm
开关状态	LED

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
存储温度	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)

机械特性

接线形式	1 m, PVC 电缆
导线截面积	0.75 mm ²
外壳材料	POM
感应面	POM
防护等级	IP65

符合标准, 指令

符合标准	IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2:2007
------	-----------------------------------------

Release date: releasedate Date of issue: 2009-07-22 416264_CN.xml