




型号

NBN15-30GM40-Z0

特性

- 基本系列
- 15 mm 非齐平安装

接线形式




附件

BF 30

安装支架

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	DC	常开
额定动作距离	s_n	15 mm
安装		非齐平安装
输出极性		DC
可靠动作范围	s_a	0 ... 12.2 mm
衰减系数 r_{AI}		0.4
衰减系数 r_{Cu}		0.35
衰减系数 r_{V2A}		0.7

额定等级

工作电压	U_B	5 ... 60 V
开关频率	f	0 ... 150 Hz
迟滞	H	1 ... 10 典型值 5 %
反极性保护		不需考虑极性
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 5 V
工作电流	I_L	2 ... 100 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示		黄色全方位 LED 指示灯

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
电缆类型	PA
导线截面积	0.34 mm ²
外壳材料	黄铜, 镀镍
感应面	PBT
防护等级	IP67