




外形尺寸



型号

V18-G

M18 电缆接口

特性

- 镀金触点

技术参数

一般说明

针极数	4
构造类型	直线母头型

电气参数

工作电压	最大 250 V
工作电流	最大 16 A/5A DIP 双列直插式焊接
阻抗	≤ 8 mΩ

工作条件

工作温度	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
防污度	3

机械参数

防护等级	IP65
连接头	M18 接口 螺旋孔端子, 最大线径 1.5 mm ² PG9 螺孔连接件

材料

触点材料	黄铜
触点表面	三元合金
柄	PA66
槽型螺母	PA66
电缆	
导线直径	6 ... 8 mm

电气连接

