




型号

NBB0,8-5GM25-E2-V3

特性

- 基本系列
- 0.8 mm 齐平安装

接线形式



附件

BF5

安装支架

V3-GM

不带线电缆插座

V3-WM

不带线电缆插座


V3-GM-2M-PVC

电缆插头

V3-WM-2M-PVC

电缆插头

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	s_n	0.8 mm
安装		齐平安装
输出极性		DC
可靠动作范围	s_a	0 ... 0.648 mm
衰减系数 r_{AI}		0.45
衰减系数 r_{Cu}		0.4
衰减系数 r_{V2A}		0.85

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 30 V
开关频率	f	0 ... 3000 Hz
反极性保护		是
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 3 V
工作电流	I_L	0.1 ... 100 mA
空载电流	I_o	≤ 15 mA
开关状态指示		黄色 LED 指示灯

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V3- 连接器
外壳材料	不锈钢
感应面	PBT
防护等级	IP67