


**型号****NCB2-12GM40-Z0-V1****特性**

- 标准系列
- 2 mm 齐平安装

接线形式**附件****BF12**

安装支架

EXG-12

安装支架

V1-G

不带线电缆插座

V1-W


不带线电缆插座

V1-G-2M-PVC

电缆插头

V1-W-2M-PVC

电缆插头

外形尺寸**技术参数****一般说明**

开关点功能	DC	常开
额定动作距离	s_n	2 mm
安装		齐平安装
可靠动作范围	s_a	0 ... 1.62 mm
衰减系数 r_{Al}		0.28
衰减系数 r_{Cu}		0.23
衰减系数 r_{V2A}		0.7

额定等级

工作电压	U_B	5 ... 60 V
开关频率	f	0 ... 800 Hz
迟滞	H	1 ... 10 典型值 5 %
反极性保护		不需考虑极性
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 5 V
工作电流	I_L	2 ... 100 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示		黄色多孔 LED 指示灯

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	不锈钢
感应面	PBT
防护等级	IP67