


**型号****NCN15-30GM40-Z0-V1****特性**

- 标准系列
- 15 mm 非齐平安装

**接线形式****附件****BF 30**

安装支架

**V1-G**

不带线电缆插座

**V1-W**


不带线电缆插座

**V1-G-2M-PVC**

电缆插头

**V1-W-2M-PVC**

电缆插头

**外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能	DC	常开
额定动作距离	$s_n$	15 mm
安装	非齐平安装	
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 12.15 mm ( -25 ... 70 °C ( -13 ... 158 F ) ) 0 ... 11.4 mm ( -40 ... -25 °C ( -40 ... -13 F ) )
衰减系数 $r_{Al}$	0.38	
衰减系数 $r_{Cu}$	0.35	
衰减系数 $r_{V2A}$	0.68	
<b>额定等级</b>		
工作电压	$U_B$	5 ... 60 V
开关频率	$f$	0 ... 100 Hz
迟滞	$H$	1 ... 15 典型值 5 %
反极性保护	不需考虑极性	
短路保护	脉冲	
电压降	$U_d$	$\leq 5$ V
工作电流	$I_L$	2 ... 100 mA
漏电流	$I_r$	0 ... 0.5 mA 典型值
开关状态指示	黄色多孔 LED 指示灯	
<b>符合标准</b>		
标准	IEC / EN 60947-5-2:2004	
<b>周围环境</b>		
环境温度	-40 ... 70 °C ( 233 ... 343 K )	
<b>机械特性</b>		
接线形式	V1- 连接器	
外壳材料	不锈钢	
感应面	PBT	
防护等级	IP67	