

型号


V1-G-2M-PUR H/S-V1-G

连接电缆, M12, 4 针, PUR 内壁网状电缆

特性

- 凸边纹路便于工具安装
- 坚固的机械连接保证抗震性能
- 镀金插针
- 防护等级 IP67/IP68/IP69K
- 无卤素
- 柔软的电缆外壳
- 适合 2, 3 和 4 线制

外形尺寸



技术参数

一般说明

针极数	4
连接 1	母头
构造类型 1	直线型
螺纹 1	M12
连接 2	公头
构造类型 2	直线型
螺纹 2	M12
UL 文件认证号	E231213

电气参数

工作电压	最大 300 V DC
测试电压	>1500 V _{eff} AC
工作电流	最大 4 A
阻抗	< 5 mΩ

工作条件

工作温度	动态: 零下 20 到 105 摄氏度 静态: 零下 50 到 105 摄氏度
防污度	3

机械参数

接触元件	弹簧连接插座
针脚直径	1 mm
防护等级	IP67 / IP68 / IP69K

材料


触点材料	黄铜镀金
触点表面	镀金
连接头材质	TPU, 绿色
电缆材质	PUR, 内壁网状电缆
螺母材质	铸锌
螺纹材质	铸锌
中心隔离材料	TPE

电缆	柔软的优质线缆
线缆直径	Ø 4.8 mm
弯曲半径	> 40 mm
颜色	橙色
线径	4 x 0.34 mm ²
线束	19 x 0.15 mm Ø
长度	L 2 米


可燃性

连接头材质	符合防火等级 94V-2
外壳	符合防火等级 94V-2

电气连接 1



电气连接 2



Release date: releasedate Date of issue: 2010-01-13 117930_CN.xml