


### 型号

**NBB2-V3-US**

### 特性

- 2 mm 感应距离
- 2-线 AC/DC

### 接线形式




### 附件

**BF12**

安装支架

## 外形尺寸



## 技术参数

### 一般说明

开关点功能		常开
额定动作距离	$s_n$	2 mm
安装		齐平安装
输出极性		AC/DC

### 额定等级

工作电压DC		10 ... 140 V
工作电压AC		20 ... 140 V
开关频率	$f$	25 Hz
反极性保护		无
短路保护		无
电压降	$U_d$	$\leq 7$ V
工作电流	$I_L$	5 ... 200 mA
漏电流	$I_r$	$\leq 0.8$ mA
开关状态指示		红色 LED 指示灯

### 周围环境

环境温度		-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	--	-------------------------------

### 机械特性

接线形式		PUR 电缆
导线截面积		0.25 mm <sup>2</sup>
外壳材料		PBT
感应面		PBT
防护等级		IP67

### 符合标准

标准		IEC / EN 60947-5-2:2007
----	--	-------------------------

### 认证和证书

UL 认证		cULus Listed, General Purpose
CSA 认证		cCSAus Listed, General Purpose