




## 型号

NCB2-8GM30-E2-V1


## 特性

- 2 mm 齐平安装

## 接线形式



## 针脚



线芯颜色符合 EN 60947-5-2

1	棕
2	白
3	蓝
4	黑

## 附件

## V1-G

不带线电缆插座

## V1-W

不带线电缆插座


## V1-G-2M-PVC

电缆插头

## V1-W-2M-PVC

电缆插头

## 外形尺寸



## 技术参数

## 一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离 $s_n$	2 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围 $s_a$	0 ... 1.62 mm	

## 额定等级

工作电压 $U_B$	10 ... 30 V	
开关频率 $f$	0 ... 3000 Hz	
迟滞 $H$	≤ 10 %	
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降 $U_d$	≤ 2 V	
工作电流 $I_L$	0 ... 200 mA	
空载电流 $I_o$	≤ 10 mA	
开关状态指示	黄色多孔 LED 指示灯	

## 周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

## 机械特性

接线形式	M12 x1- 连接器, 4 针
外壳材料	不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面	PBT
防护等级	IP67
重量	69 g

## 符合标准

标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
----	---

## 认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求