

CE


型号

NCN8-18GM60-Z0-15M-Y805778


特性

- 标准系列
- 8 mm 非齐平安装

接线形式



外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	DC	常开
额定动作距离	s_n	8 mm
安装	非齐平安装	
输出极性	DC	
可靠动作范围	s_a	0 ... 6.48 mm
衰减系数	r_{Al}	0.42
衰减系数	r_{Cu}	0.4
衰减系数	r_{V2A}	0.72

额定等级

工作电压	U_B	5 ... 60 V
开关频率	f	0 ... 500 Hz
迟滞	H	1 ... 15 典型值 5 %
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	U_d	≤ 5 V
工作电流	I_L	2 ... 100 mA
漏电流	I_r	0 ... 0.9 mA 典型值 0.7 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	
预报警指示	红色 LED 指示灯	

符合标准

标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
----	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
储存温度	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)

机械特性

接线形式	15 m, PUR 电缆
导线截面积	0.34 mm ²
外壳材料	不锈钢
感应面	PBT
防护等级	IP67