



型号

KHTR-C02-2,2-2,0-K88

塑料光纤 - 漫反射
M6 螺纹

特性

- 耐高低温
- M6 螺纹

系列

塑料光纤放大器

设备系列 SU18;SU18/35;SU19

描述

注意：
光纤一定不能扭曲或弯曲，过度拉伸会使光纤断裂，避免接触到汽油或有机溶剂。



附件

OMH-LL-M6

安装支架

KM6-0,5

塑料光纤金属保护套 M6 x 0.5 m

KM6-1,0

塑料光纤金属保护套 M6 x 1.0 m

技术参数

一般说明

检测距离		SU18:80 mm SU18/35:280 mm SU19:80 mm
光纤长度	l	2000 mm, 可调节的
光纤直径	d	2.2 mm
适配器		00
终端接口		螺纹
弯曲半径		最小 25 mm
光纤配置	F _v	见尺寸图
发射角		67°
提供附件		塑料光纤切割器

周围环境

环境温度		-55 ... 115 °C (-67 ... 239 °F)
------	--	---------------------------------

机械特性

材料

光学透镜		塑料
护套		PVC
核心		塑料
终端接口		不锈钢 1.4305/ AISI 303

外形尺寸

