




型号

CBN8-12GH60-E2-V1

特性

- 8 mm 非齐平安装
- 有一定的耐腐蚀性
- 可用于食品行业
- 通过电位计可调感应距离

接线形式



附件

BF 12

安装支架

V1-W

不带线电缆插座


V1-G

不带线电缆插座

V1-G-2M-PUR

电缆插头


引脚



线芯颜色符合EN 60947-5-2

1	BN	(brown)
2	WH	(white)
3	BU	(blue)
4	BK	(black)

外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离	s_n	8 mm
安装		非齐平安装
输出极性		DC
可靠动作范围	s_a	0 ... 6.48 mm

额定等级

安装条件

A	8 mm
B	10 mm
C	20 mm
F	25 mm

工作电压	U_B	10 ... 36 V DC
开关频率	f	0 ... 50 Hz
反极性保护		是
短路保护		脉冲
电压降	U_d	≤ 2.5 V
工作电流	I_L	0 ... 100 mA
空载电流	I_0	≤ 12 mA
开关状态指示		黄色 LED 指示灯

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C
------	---------------

机械特性

接线形式	M12 x 1, 4-pin 连接器
外壳材料	不锈钢
感应面	PEEK
防护等级	IP65


符合标准

标准	IEC/EN 60947-5-2:2007
----	-----------------------

认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求

安装条件



Release date: releasedate Date of issue: 2014-10-28 210625_CN.xml